

**Garant****VC.T 070204, Laji: HB7025-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Tuoteluokka	211

## Kuvaus

VC.T 070204 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 190 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 190 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SF
Syöttö $f$	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Laji	HB7025-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä