

**Garant****DNMG 150608, Laji: HB730-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB730-1
GTIN	4045197941411
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150608 HB730-1 Laji: HB730-1  
lastunmurtaja: XUM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 35 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	XUM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	35 - 230 m/min
Laji	HB730-1
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä