

Garant
Kulmajyrsinpää PickPocket, HB730, Ø D h10: 24,7mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	210050 24,7
GTIN	4045197941176
Tuoteluokka	21M

Kuvaus
Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_2	19 mm
Terän Ø D	24,7 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,11 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm
Pään pituus l	32 mm
Kiinnityskoko	24 mm
Kulmapyöristys r_v	0,5
Kokonaispituus L	57,95 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	GARANT Master Steel
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Terien jako	epätasainen
Nousukulma	38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu