



Automaattinen kippi, laskuhana, Tilavuus: 350l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919925 350
GTIN	4017976160306
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen hitsausrakenne, 3 mm:n teräslevy. Jalusta, jossa integroitu trukialusta. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyamidirenkaat. Poisvierimissuoja ja kippauslukitus, liukuketjut luisumis- ja kippausvarmistimina.

Kuvateksti:

Laskuhana, jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.

Kippaus käynnistyy automaattisesti, kun lukitus avataan.

Vetoköysi kippaamisen käynnistämiseen trukin istuimelta käsin.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Kuljetin	kyllä
Kallistusmekanismi	Kuljetin
Työntöaukkojen etäisyys B	192 mm

Pyörien määrä	4
Työntöaukon mitta C	592 mm
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
työntöaukot	kyllä
Tilavuus	350 l
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Korkeus	1070 mm
Työntöaukon mitta A	190 mm
Työntöaukon mitta D	90 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	90 mm
Pyörän materiaali	polyamidi
Pituus	1294 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	981 mm
Kantavuus	1000 kg
Haarukka-aukon sisäleveys	190 mm
Paino	126 kg
Leveys	731 mm
Pyörän Ø	200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kallistusvarmistus	kyllä
Väri	kirkkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Korkeus ilman rullia	837 mm
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava