

Garant**WNMG 080408, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB730-1
GTIN	4045197941428
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 080408 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4,5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
lastunmurtaja	XUM
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Laji	HB730-1
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 4,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä