

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	9 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Kaulan leveys L ₄	9 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Pään pituus L ₁	28 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	A12K SVLCR/L07

Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX6	675155 TX6
Momenttiruuvitalttaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200