

Garant**VC.T 070204, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261362 HB7125-1
GTIN	4045197941367
Tuoteluokka	211

Kuvaus

VC.T 070204 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	VF
Laji	HB7125-1
Nirkon säde	0,4 mm

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 180 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä