

Garant**Kulmajyrsinpää PickPocket, HB730, Ø D h10: 9,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	210050 9,7
GTIN	4045197941138
Tuoteluokka	21M

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D	9,7 mm
Pään pituus l	13 mm
Terän pituus L ₂	7,5 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,08 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,06 mm
Kiinnityskoko	10 mm
Kulmapyöristys r _v	0,32
Kokonaispituus L	26,9 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	GARANT Master Steel
Sarja	TopCut
Laji	HB730
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Terien jako	epätasainen
Nousukulma	38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä mm
Lastuamisleveys ae jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D mm
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjähdytys	ei
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala jyrintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	110 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	50 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	160 m/min	K
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		

kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu