

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L ₄	6,8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13,5 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Pään pituus L ₁	22 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Keskisiirto L ₃	8 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVVCR/L07
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D ₅	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200