

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB730-1
GTIN	4045197941435
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 3,3 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB730-1
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,3 mm

lastunmurtaja	XUM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä