

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 12/07
GTIN	4045197941572
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	A12K SVVCR/L07
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200