

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB730-1
GTIN	4045197941442
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 3,3 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,3 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB730-1
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
lastunmurtaja	XUM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä