

**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Tyyppi: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216625 30
GTIN	4045197941244
Tuoteluokka	220

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
suurin viisteen $\varnothing D_{\max}$	42,3 mm
Ulkoneman pituus L_1	32 mm
Sopiva kääntöterä	SP..09T308
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
$\varnothing D$	30 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 3,0 Nm

211750 3,0