

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 16/07
GTIN	4045197941565
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVVCR/L07
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12,9 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6	674248 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200