

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVLCR/L07
Kaulan leveys L ₄	7,5 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta

Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200