

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
ISO-koodi pidin	A10K SVJCR/L07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	1,5 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6,3 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200