


Garant**CNMG 120408, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB730-1
GTIN	4045197941374
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	XUM
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB730-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	Nano-PVD

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä