



Nostopöytävaunu, Kantavuus: 150kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	919917 150
GTIN	4017976068312
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Profiiliteräs-/teräslevyrakenne ja lujatekoiset työntöputkikaaret.

Hydraulipumppu, jossa kromatut männät. Käyttö jalkaohjausosalla. Laskuventtiiliä voi ohjata tarkasti käsivivulla.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyuretaanirenkaat.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Tekninen kuvaus

Kuormapinnan pituus	700 mm
Kuormapinnan leveys	450 mm
Pituus	930 mm
Leveys	450 mm
Pyörän Ø	100 mm
Paino	41 kg

Nostoalue	265 - 755 mm
Kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Nostopöytävaunu