

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261353 8/05
GTIN	4045197941596
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	10,2 mm
Keskisiirto L ₃	5,5 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVVCR/L05
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Hyötysyvyys T	3,5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200