

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261347 12/07
GTIN	4045197941503
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	9 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	28 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-koodi pidin	A12K SVLCR/L07
Asetuskulma κ	95 astetta

Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX6	675155 TX6
Momenttiruuvitalttaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200