

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261338 12/07
GTIN	4045197941251
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L SVJCR/L07
Pään pituus L ₁	18 mm
Keskisiirto L ₃	2 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kaulan leveys L ₄	7,8 mm
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200