

Garant**DNMG 110404, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB730-1
GTIN	4045197941381
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	XUM
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB730-1
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 6 mm
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä