

Garant**VCGT 050102, Laji: HB7025-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Tuoteluokka	211

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	SF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 190 m/min
Laji	HB7025-1
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä