

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A16M SVLCR/L07
Asetuskulma κ	95 astetta
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Pään pituus L ₁	36 mm
Kaulan leveys L ₄	14,5 mm

Hyötösyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX6	675155 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200