

Garant**DNMG 150604, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB730-1
GTIN	4045197941398
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150604 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 6 mm
lastunmurtaja	XUM
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB730-1
Pinnoitus	Nano-PVD
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä