

Garant**VCGT 050102, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Tuoteluokka	211

Tekninen kuvaus

Laji	HB7125-1
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 180 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VF
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 050102

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä