

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Pään pituus L <sub>1</sub>	15 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7,5 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVLCR/L05
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	5 mm
Hyötisyvyys T	3 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltaasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659905 200
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue Torx®-profiili TX5	675155 TX5
Momenttiruuvinväänninasteikko, D 6,3-Bit-kiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659956 200