

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261339 10/07
GTIN	4045197941299
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	1,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	A10K SVJCR/L07
Pään pituus L <sub>1</sub>	18 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Kokonaispituus L	125 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6,3 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Terän koko	7 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX6

674248 TX6

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200