

**Garant****VCMT 070202, Laji: HB7025-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261360 HB7025-1
GTIN	4045197941336
Tuoteluokka	211

**Kuvaus**

VCMT 070202 HB7025-1 Laji: HB7025-1  
lastunmurtaja: SF  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 190 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7025-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 0,4 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 190 m/min
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	SF
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä