

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261352 10/07  |
| GTIN         | 4045197941541 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Sopiva kääntöterä               | VC.. 0702..    |
| Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$ | 13,5 mm        |
| Terän koko                      | 7 mm           |
| Kaulan leveys $L_4$             | 6,8 mm         |
| Asetuskulma $\kappa$            | 72,5 astetta   |
| Pään pituus $L_1$               | 22 mm          |
| Kääntöterä-ruuvisarja           | 269028 27      |
| Kokonaispituus $L$              | 100 mm         |
| ISO-koodi pidin                 | A10H SVVCR/L07 |
| Keskisiirto $L_3$               | 8 mm           |
| Kiinnityspituus $L_2$           | 9 mm           |
| Hyötysyvyys $T$                 | 6 mm           |
| varren Ø $D_s$                  | 10 mm          |
| Standardi                       | Tehdasnormi    |
| Käyttötapa                      | Oikea          |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint.        | 3×D            |
| SisäJÄÄHDYTYS                   | kyllä          |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin                |

## Tarvikkeet

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX6                     | 674248 TX6 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 200 cNm | 659957 200 |