

Garant**VCMT 070202, Laji: HB7125-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261360 HB7125-1
GTIN	4045197941343
Tuoteluokka	211

Kuvaus

VCMT 070202 HB7125-1 Laji: HB7125-1
lastunmurtaja: VF
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,4 mm
Syöttö f : 0,03 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VF
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 180 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,4 mm

Lastuava aine	KM
Laji	HB7125-1
Syöttö f	0,03 - 0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä