

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261339 8/05
GTIN	4045197941305
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Pään pituus L ₁	15 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVJCR/L05
Kokonaispituus L	80 mm
Keskisiirto L ₃	3 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Terän koko	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX5

674248 TX5

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 200 cNm

659957 200