



Automaattinen kippi, laskuhana, Tilavuus: 600l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919925 600
GTIN	4017976160603
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen hitsausrakenne, 3 mm:n teräslevy. Jalusta, jossa integroitu trukki-alusta. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyamidirenkaat. Poisvierimissuoja ja kippauslukitus, liukuketjut luisumis- ja kippausvarmistimina.

Kuvateksti:

Laskuhana, jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.

Kippaus käynnistyy automaattisesti, kun lukitus avataan.

Vetoköysi kippaamisen käynnistämiseen trukin istuimelta käsin.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Työntöaukon mitta D	90 mm
Kallistusmekanismi	Kuljetin
Kallistusvarmistus	kyllä

Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Kantavuus	1500 kg
Työntöaukkojen etäisyys B	582 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	981 mm
Leveys	1141 mm
Korkeus	1070 mm
Haarukka-aukon sisäleveys	190 mm
Pyörien määrä	4
Pituus	1294 mm
Työntöaukon mitta A	190 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
työntöaukot	kyllä
Työntöaukon mitta C	982 mm
Tilavuus	600 l
Haarukka-aukon sisäkorkeus	90 mm
Kuljetin	kyllä
Pyörän Ø	200 mm
Pyörän materiaali	polyamidi
Paino	155 kg
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Väri	kirkkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Korkeus ilman rullia	837 mm
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava