



Nostopöytävaunu, Kantavuus: 250kg



Tilaustiedot

Tilausnumero	919917 250
GTIN	4017976068329
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Profiiliteräs-/teräslevyrakenne ja lujatekoiset työntöputkikaaret.

Hydraulipumppu, jossa kromatut männät. Käyttö jalkaohjausosalla. Laskuventtiiliä voi ohjata tarkasti käsivivulla.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyuretaanirenkaat.

Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	125 mm
Pituus	1020 mm
Kantavuus	250 kg
Nostoalue	330 - 910 mm
Kuormapinnan pituus	830 mm
Leveys	500 mm

Paino	78 kg
Kuormapinnan leveys	500 mm
Tuotetyyppi	Nostopöytävaunu