

Garant**Kuormalavojen siirtoalusta, Kuormatason leveys × syvyys: 1200X800mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919908 1200X800
GTIN	4045197684196
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Kestävä kulmaprofiilirakenne, 4 tartuntakulmaa kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen. Joustavat kokokumirenkaat, 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), joissa rullalaakeroidut navat.

Käyttö:

Kuormalavojen ja lankakorien lastaamiseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Leveys	1275 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Kuormatason korkeus	245 mm
Paino	36 kg
Pyörän Ø	160 mm
Pyörän materiaali	joustava kokokumi
Kantavuus	1200 kg
Korkeus	300 mm
Kuormatason leveys	1210 mm

Kuormatason syvyys	810 mm
Syvyys	875 mm
Työntökahva	ei
Tuotetyyppi	Kuormalavan siirtoalusta