



Automaattinen kippi, laskuhana, Tilavuus: 900l



Tilaustiedot

Tilausnumero	919925 900
GTIN	4017976160900
Tuoteluokka	96D

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen hitsausrakenne, 3 mm:n teräslevy. Jalusta, jossa integroitu trukki-alusta. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyamidirenkaat. Poisvierimissuoja ja kippauslukitus, liukuketjut luisumis- ja kippausvarmistimina.

Kuvateksti:

Laskuhana, jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.

Kippaus käynnistyy automaattisesti, kun lukitus avataan.

Vetoköysi kippaamisen käynnistämiseen trukin istuimelta käsin.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Tilavuus	900 l
Kantavuus	2000 kg
Työntöaukon mitta C	982 mm

Korkeus	1078 mm
Pyörän materiaali	polyamidi
Haarukka-aukon sisäleveys	190 mm
Työntöaukkojen etäisyys B	582 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Paino	184 kg
Kallistusvarmistus	kyllä
Kallistusmekanismi	Kuljetin
Laskuhanan rakenne	laskuhana, jossa suodatin
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa	989 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työntöaukon mitta D	90 mm
Pyörien määrä	4
työntöaukot	kyllä
Työntöaukon mitta A	190 mm
Leveys	1661 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	90 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuljetin	kyllä
Pituus	1294 mm
Väri	kirkaansininen RAL 5007
Standardi	EN 1757-3
Korkeus ilman rullia	837 mm
Tuotetyyppi	Lastukaukalo, kipattava