

**Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren/terän koko: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255130 16     |
| GTIN         | 4045197941718 |
| Tuoteluokka  | 29W           |

**Tekninen kuvaus**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 22 mm                                       |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 25 mm                                       |
| Pään pituus L <sub>1</sub>    | 25 mm                                       |
| ISO-koodi pidin               | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 |
| Sopiva kääntöterä             | CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204..         |
| Varren koko                   | 16 mm                                       |
| Toimintaleveys L <sub>4</sub> | 20 mm                                       |
| Kokonaispituus L              | 100 mm                                      |
| Varaosat                      | 259981 1                                    |
| Standardi                     | DIN ISO 5610                                |
| Standardi                     | Tehdasnormi                                 |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttötapa  | Oikea                           |
| Käyttö      | Tasosorvaus                     |
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin                |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Varaosasarja, kiinnityspidin Tyyppi 1       | 259981 1     |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/09 mm | 250018 16/09 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/12 mm | 251112 16/12 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/11 mm | 250610 16/11 |