

Kääntöteränpidinsarja, Vasen, Varren/terän koko: 16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255131 16 |
| GTIN | 4045197941749 |
| Tuoteluokka | 29W |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|--|
| Pään pituus L ₁ | 22 mm |
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.; DN.. 1104.; SN.. 1204.. |
| ISO-koodi pidin | PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12 |
| Varren koko | 16 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 20 mm |
| Varaosan | 259981 1 |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Standardi | Tehdasnormi |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttötapa | Vasen |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Varaosasarja, kiinnityspidin Tyyppi 1 | 259981 1 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/11 mm | 250611 16/11 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/12 mm | 251113 16/12 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 16/09 mm | 250019 16/09 |