

**Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren/terän koko: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265130 25 |
| GTIN | 4045197941800 |
| Tuoteluokka | 29W |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---|
| Pään pituus L ₁ | 20 mm |
| Pään pituus L ₁ | 21,5 mm |
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| ISO-koodi pidin | SCLCR 2525M12; SDJCR 2525M11; SSSCR 2525M12 |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204 |
| Varren koko | 25 mm |
| Varaosan | 269981 3 |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Käyttötapa | Oikea |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Varaosasarja, kiinnityspidin Tyyppi 3 | 269981 3 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/12 mm | 260706 25/12 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/12 mm | 260006 25/12 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/11 mm | 260308 25/11 |