

## Kääntöteränpidinsarja, Vasen, Varren/terän koko: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	265131 25
GTIN	4045197941848
Tuoteluokka	29W

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	21,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204.; DC.. 11T3.; SC.. 1204
ISO-koodi pidin	SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Varaosa	269981 3
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Varaosasarja, kiinnityspidin Tyyppi 3	269981 3
Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/12 mm	260007 25/12
Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/11 mm	260309 25/11
Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/12 mm	260707 25/12