

**Kääntöteränpidinsarja, Vasen, Varren/terän koko: 25mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 255131 25 |
| GTIN | 4045197941763 |
| Tuoteluokka | 29W |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---|
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204.. |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| Varren koko | 25 mm |
| ISO-koodi pidin | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; PSSNL 2525M12 |
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Varaosan | 259981 3 |
| Standardi | DIN ISO 5610 |
| Käyttötapa | Vasen |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Varaosasarja, kiinnityspidin Tyyppi 3 | 259981 3 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/15 mm | 250611 25/15 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/16 mm | 250019 25/16 |
| Kääntöteränpidin Varren/terän koko 25/12 mm | 251113 25/12 |