



## Nostopöytävaunu, Kantavuus: 500kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	919917 500
GTIN	4017976068336
Tuoteluokka	96D

### Kuvas

#### Malli:

Profiiliteräs-/teräslevyrakenne ja lujatekoiset työntöputkikaaret.

Hydraulipumppu, jossa kromatut männät. Käyttö jalkaohjausosalla. Laskuventtiiliä voi ohjata tarkasti käsivivulla.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), polyuretaanirenkaat.

#### Pintakäsittely:

Antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

Leveys	520 mm
Pyörän Ø	150 mm
Nostoalue	435 - 1000 mm
Paino	118 kg
Pituus	1275 mm
Kuormapinnan pituus	1010 mm

Kantavuus	500 kg
Kuormapinnan leveys	520 mm
Tuotetyyppi	Nostopöytävaunu