

**Garant****Urapistoterä, HB7010, Pistoleveys w: 0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273665 0,5
GTIN	4045197942203
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Käyttö:**

Pidin terän leveydelle 3 mm.

**Huomautus:**

Teränpitimet on työstettävä pistoleveyteen sopiviksi.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
lukkorenkaille DIN 471/472	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pistoleveys w	0,5 mm
$a_r$	1,3 mm
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	K
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 471

Urat normin mukaiset	DIN 472
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	230 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
CuZn	soveltuu	250 m/min	N
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		