



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290035 8
GTIN	4030741290657
Tuoteluokka	29I

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

pyällysprofiilille: RBR 1×BL

Kehran Ø:lle d_1 : 15 mm

Kehran leveydelle b: 4 mm

Kehran porauksen Ø:lle d_2 : 4 mm

Työstöalue: 3 - 20 mm

Sokkatappi: 299911 2

Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299911 2
Varren leveys	8 mm
Varren korkeus	8 mm
Kehran porauksen Ø:lle d_2	4 mm
Työstöalue	3 - 20 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran Ø:lle d_1	15 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°

pyällyspöfiilille	RBL 1×BR
pyällyspöfiilille	RAA 1×AA
pyällyspöfiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällyspöfiilille	RBR 1×BL
Tuotetyyppi	Pyällystyökälu