

**Pistoterä Neutraali, HBX25, Pistoleveys w: 2,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273010 2,2
GTIN	4045197942319
Tuoteluokka	22D

Kuvaus**Käyttö:**

Vain yhdessä pistoterän nro 273000 kanssa.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Pistoleveys w	2,2 mm
Pinnoitus	TiN
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HBX25
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
GG(G)	soveltuu	80 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
kuiva	soveltuu		