



ECO-pyällysjyrsintyökalu Oikea, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290230 16
GTIN	4030741355615
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteelliset tapit päästökulman korjaukseen.

pyällyprofilille: RAA 1×BR30°

Kehrän Ø:lle d_1 : 15 mm

Kehrän leveydelle b : 4 mm

Kehrän porauksen Ø:lle d_2 : 8 mm

Työstöalue: 3 - 50 mm

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi: 299920 3

Tekninen kuvaus

KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 3
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehrän leveydelle b	4 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d_2	8 mm
Kehrän Ø:lle d_1	15 mm

Varren korkeus	16 mm
Varren leveys	16 mm
pyällyprofilille	RAA 1×BR30°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu