

**Garant**

**Jyrsintuurna lieriömäinen, jäähdytyskanavareikä, SK 40 A = 300, Tuurnan Ø d1: 22mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	301139 22
GTIN	4045197942258
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.

**Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.**

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttius! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	19 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Sovitin	SK 40 A = 300
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna