

Garant

Jyrsintuurna värinävaimennettu, lieriömäinen, jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 300, Tuurnan Ø d1: 22mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	306713 22
GTIN	4045197942470
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Etu:

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840; jäähdytysaineputki nro 309880.

Huomautus:

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	300 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 300

Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna