

Garant**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet, SK 40, Kierre M × Pituus L1:
M10X231****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301313 M10X231
GTIN	4045197942821
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Värinävaimennettu malli, kiinnikkeessä värinävaimennettu ydin.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	41 mm
kierre M	M10×231
Hyötypituus L ₁	231 mm
Reiän Ø D ₁	10,5 mm
Ulkonema A-mitta	250 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	7 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike