

**Garant**

**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet värinävimennus, kartiomainen, HSK-A 63, Kierre M × Pituus L1: M10X174**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	307038 M10X174
GTIN	4045197942883
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

RFID-/Balluff chip -poraus. Kartiomainen malli. **Värinävimennettu malli, kiinnikkeessä värinävimennettu ydin.**

**Käyttö:**

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jatke nro 301342, kavennusholkki nro 301344, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

**Huomautus:**

Densimet-kiinnittimet tai täyskovametalliset jatkokappaleet jyrsimille nro 301374 - 301379 ja nro 301361 - 301368.

Ulkonema A-mitta: 200 mm

Reiän Ø D<sub>1</sub>: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 174 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	174 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm

Ulko-Ø D	40 mm
kierre M	M10×174
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike